



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti passo-passo LPFQ20
Tipo	

**Caratteristiche generali**

Colore	Rosso
Tipo di posizioni	Extended pushbutton. Push on-push off
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles	500000
Fissaggio	Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio	LPXAU120M	


**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro