



Operatori pulsanti  
luminosi passo-  
passo - Rasati  
LPFQL10

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore Trasparente

Tipo di posizioni Flush pushbutton

Materiale

Corpo del  
pulsante  
realizzato in  
zama. Parti  
plastiche in  
poliammide

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e  
IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo cycles 500000

Fissaggio Senza base di  
fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro