



Denominazione del prodotto	Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPFS33
Tipo	LPFS33

Caratteristiche generali

Colore	Nero
Tipo di posizioni	Selettore

Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
-----------	--

Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
---------------------------	--------------------

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica	cycles	1000000
------------------	--------	---------

Fissaggio	Senza base di fissaggio
-----------	-------------------------

Base di fissaggio	LPXAU120M
-------------------	-----------


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando