




Denominazione del prodotto	Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPFS33		
Tipo	LPFS33		
Caratteristiche generali			
Colore	Nero		
Tipo di posizioni	Selettore		
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica	cycles	1000000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando