




Denominazione del prodotto	Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPFS33
Tipo	LPFS33
<b>Caratteristiche generali</b>	
Colore	Nero
Tipo di posizioni	1 - 0 - 2, estrazione chiave in 2
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
<b>Caratteristiche meccaniche</b>	
Durata meccanica	cycles 1000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio
Base di fissaggio	LPXAU120M

<b>Dati tecnici UL</b>	
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura	
Temperatura di impiego	min °C -25 max °C +70
Temperatura di stoccaggio	min °C -40 max °C +85

**Dimensioni**



Key

**Omologazioni e conformità**

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando