




Denominazione del prodotto	Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPFS33		
Tipo	LPFS33		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Nero		
Tipo di posizioni	1 - 0 - 2, estrazione chiave in 2		
Materiale	Alluminio e lega di zinco		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Durata meccanica	cycles	1000000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		

<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando