



Denominazione del prodotto Operatori selettori a chiave - 2 posizioni  
 Tipo LPFS34

**Caratteristiche generali**

Colore Nero  
 Tipo di posizioni Selettore  
 Materiale Alluminio e lega di zinco  
 Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Durata meccanica cycles 1000000  
 Fissaggio Senza base di fissaggio  
 Base di fissaggio LPXAU120M


**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura  
 Temperatura di impiego  
 min °C -25  
 max °C +70  
 Temperatura di stoccaggio  
 min °C -40  
 max °C +85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità  
 CSA C22.2 n° 14  
 IEC/EN/BS 60947-1  
 IEC/EN/BS 60947-5-1  
 UL508

Omologazioni  
 cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando