




Denominazione del prodotto	Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPFS35
Tipo	
Caratteristiche generali	
Colore	Nero
Tipo di posizioni	1 > 0 - 2, estrazione chiave in 0
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche	
Durata meccanica	cycles 1000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio
Base di fissaggio	LPXAU120M

Dati tecnici UL	
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali	
Temperatura	
Temperatura di impiego	min °C -25 max °C +70
Temperatura di stoccaggio	min °C -40 max °C +85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14 IEC/EN/BS 60947-1 IEC/EN/BS 60947-5-1 UL508
Omologazioni	cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando