




| | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-----|
| Denominazione del prodotto | Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPFS36 | | |
| Tipo | Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPFS36 | | |
| Caratteristiche generali | | | |
| Colore | Nero | | |
| Tipo di posizioni | 1 - 0 < 2, estrazione chiave in 0 | | |
| Materiale | Alluminio e lega di zinco | | |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K | | |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Durata meccanica | cycles | 1000000 | |
| Fissaggio | Senza base di fissaggio | | |
| Base di fissaggio | LPXAU120M | | |
| Dati tecnici UL | | | |
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K | | |
| Condizioni ambientali | | | |
| Temperatura | Temperatura di impiego | | |
| | min | °C | -25 |
| | max | °C | +70 |
| | Temperatura di stoccaggio | | |
| | min | °C | -40 |
| | max | °C | +85 |

Dimensioni



Key

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando