



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Denominazione del prodotto | Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPFS38 |
| Tipo                       | LPFS38  |

**Caratteristiche generali**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Colore                    | Nero                      |
| Tipo di posizioni         | Selettore                 |
| Materiale                 | Alluminio e lega di zinco |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K        |

**Caratteristiche meccaniche**

|                   |                         |         |
|-------------------|-------------------------|---------|
| Durata meccanica  | cycles                  | 1000000 |
| Fissaggio         | Senza base di fissaggio |         |
| Base di fissaggio | LPXAU120M               |         |


**Dati tecnici UL**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

**Condizioni ambientali**

|             |                           |     |    |     |
|-------------|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura | Temperatura di impiego    | min | °C | -25 |
|             |                           | max | °C | +70 |
|             | Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
|             |                           | max | °C | +85 |

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Conformità   | CSA C22.2 n° 14     |
|              | IEC/EN/BS 60947-1   |
|              | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|              | UL508               |
| Omologazioni | cULus               |

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando