



Operatori  
selettori a leva  
luminosi - 3  
posizioni  
LPFSL13

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Giallo
Tipo di posizioni	Selettore
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Durata meccanica	cycles	1000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio	LPXAU120M	

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**



Lever

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando