



Denominazione del prodotto	Indicatori luminosi monoblocco a LED a luce fissa LPML		
Tipo	LPML		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Blu		
Tipo di posizioni	Monoblock pilot light		
Materiale	Poliammide		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Frequenza nominale	Hz	50-60	
Tensione di alimentazione (DC)	V	110...125 (-15% ... +10% Ue)	
<b>Manovre</b>			
Durata elettrica	hours	>30000	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.8	
Sezione dei conduttori	Sezione dei conduttori AWG/kcmil		
	min	18	
	max	16	
	IEC		
	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
Peso prodotto	g	24	
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
<b>Dimensioni</b>			



### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

#### Omologazioni

cULus  
EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -  
Luce di  
segnalazione