



Denominazione del prodotto	Indicatori luminosi monoblocco a LED a luce fissa LPML		
Tipo	LPML		
Caratteristiche generali			
Colore	Blu		
Tipo di posizioni	Monoblock pilot light		
Materiale	Poliammide		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro		
Caratteristiche elettriche			
Frequenza nominale	Hz	50-60	
Tensione di alimentazione (DC)	V	220 (-15% ... +10% Ue)	
Manovre			
Durata elettrica	hours	>30000	
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.8	
Sezione dei conduttori	Sezione dei conduttori AWG/kcmil		
	min	18	
	max	16	
	IEC		
	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	2.5
Peso prodotto	g	24	
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte		
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Dimensioni			



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -
Luce di
segnalazione