



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti ad impulso
Tipo LPSB10

Caratteristiche generali

Colore Bianco
Tipo di posizioni Flush pushbutton
Materiale Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso cycles 5000000
Fissaggio Senza base di fissaggio
Base di fissaggio LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro