



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti ad impulso  
Tipo LPSB20

**Caratteristiche generali**

Colore Verde  
Tipo di posizioni Extended pushbutton  
Materiale Alluminio e lega di zinco  
Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb  
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso cycles 5000000  
Fissaggio Senza base di fissaggio  
Base di fissaggio LPXAU120M

**Dati tecnici UL**


Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0 EC000221 - Pulsante da quadro