



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti ad impulso
Tipo LPSB20

Caratteristiche generali

Colore Blu
Tipo di posizioni Extended pushbutton
Materiale Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso cycles 5000000
Fissaggio Senza base di fissaggio
Base di fissaggio LPXAU120M

Dati tecnici UL


Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC000221 - Pulsante da quadro