




Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti ad impulso
Tipo	LPSB30
Caratteristiche generali	
Colore	Verde
Tipo di posizioni	Shrouded pushbutton
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche	
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles 5000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio
Base di fissaggio	LPXAU120M

Dati tecnici UL	
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali	
Temperatura	
Temperatura di impiego	min °C -25 max °C +70
Temperatura di stoccaggio	min °C -40 max °C +85

Dimensioni



Omologazioni e conformità	
Conformità	CSA C22.2 n° 14 IEC/EN/BS 60947-1 IEC/EN/BS 60947-5-1 UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro