



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti ad impulso
Tipo	LPSB30

### Caratteristiche generali

Colore	Rosso
--------	-------

Tipo di posizioni	Shrouded pushbutton
-------------------	---------------------

Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
-----------	--

Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
---------------------------	--------------------

### Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles	5000000
--	--------	---------

Fissaggio	Senza base di fissaggio
-----------	-------------------------

Base di fissaggio	LPXAU120M
-------------------	-----------


### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

### Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

### Dimensioni



### Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro