




Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti ad impulso
Tipo	LPSB30
<b>Caratteristiche generali</b>	
Colore	Blu
Tipo di posizioni	Shrouded pushbutton
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

<b>Caratteristiche meccaniche</b>	
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles 5000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio
Base di fissaggio	LPXAU120M

<b>Dati tecnici UL</b>	
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura	
Temperatura di impiego	min °C -25 max °C +70
Temperatura di stoccaggio	min °C -40 max °C +85

**Dimensioni**



<b>Omologazioni e conformità</b>	
Conformità	CSA C22.2 n° 14 IEC/EN/BS 60947-1 IEC/EN/BS 60947-5-1 UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro