




Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti ad impulso		
Tipo	LPSB30		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Bianco		
Tipo di posizioni	Shrouded pushbutton		
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles	5000000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

#### Dimensioni



#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

##### Omologazioni

cULus

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro