



Operatore pulsante a fungo, ad aggancio sgancio a trazione Ø 40mm LPSB674

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Rosso

Tipo di posizioni Pulsante a fungo

Materiale

Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica - Pulsanti ad aggancio cycles 300000

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +85

Dimensioni



Push-pull

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro