



Denominazione del prodotto

Operatore  
pulsante a fungo,  
ad aggancio  
sgancio a chiave  
Ø 40mm  
LPSB684

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore Nero

Tipo di posizioni Pulsante a fungo

Materiale

Corpo del  
pulsante  
realizzato in  
zama. Parti  
plastiche in  
poliammide

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Durata meccanica - Pulsanti ad aggancio cycles 300000

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +85

**Dimensioni**



Turn key to release

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

---

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro