



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti  
doppi ad impulso  
- Con 2 pulsanti  
rasati  
LPSB71

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore

Nero/Nero

Tipo di posizioni

Double-touch  
with two flush  
pushbuttons

Materiale

Corpo del  
pulsante  
realizzato in  
zama. Parti  
plastiche in  
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e  
IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Durata meccanica

cycles 1000000

Fissaggio

Senza base di  
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -  
Pulsante