



Operatori pulsanti
doppi ad impulso
- Con 1 pulsante
sporgente e 1
rasato
LPSB72

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore **Bianco/Nero**

Tipo di posizioni

Double-touch
with one
extended and
one flush
pushbuttons

Materiale

Corpo del
pulsante
realizzato in
zama. Parti
plastiche in
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica **cycles** 1000000

Fissaggio **Senza base di
fissaggio**

Base di fissaggio **LPXAU120M**

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) **Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K**

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Pulsante