



Operatori pulsanti
doppi ad impulso
- Con 1 pulsante
sporgente e 1
rasato
LPSB72

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Verde/Rosso
Tipo di posizioni	Double-touch with one extended and one flush pushbuttons
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica	cycles	1000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio	LPXAU120M	


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

OPERATORE PULSANTE DOPPIO AD IMPULSO SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, CON
1 PULSANTE SPORGENTE E 1 RASATO. ENTRAMBI AD IMPULSO, VERDE - ROSSO/I - 0

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Pulsante