



Operatori pulsanti
luminosi ad
impulso -
Sporgenti
LPSBL20

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Verde
Tipo di posizioni	Extended pushbutton
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles	5000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio	LPXAU120M	

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro

