



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Sporgenti LPSBL20		
Tipo	Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Sporgenti LPSBL20		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Rosso		
Tipo di posizioni	Extended pushbutton		
Materiale	Alluminio e lega di zinco		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles	5000000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85
<b>Dimensioni</b>			
<b>Omologazioni e conformità</b>			
Conformità	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-5-1		
	UL508		
Omologazioni	cULus		
<b>Classificazione ETIM</b>			
ETIM 8.0	EC000221 - Pulsante da quadro		

