



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Sporgenti LPSBL20		
Tipo	Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Sporgenti LPSBL20		
Caratteristiche generali			
Colore	Blu		
Tipo di posizioni	Extended pushbutton		
Materiale	Alluminio e lega di zinco		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles	5000000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85
Dimensioni			
Omologazioni e conformità			
Conformità	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-5-1		
	UL508		
Omologazioni	cULus		
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0	EC000221 - Pulsante da quadro		

