



Operatori pulsanti doppi ad impulso con indicatore luminoso bianco - 2 pulsanti rasati LPSBL71

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore Bianco/Nero

Tipo di posizioni Double-touch with two flush pushbuttons

Materiale Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Durata meccanica cycles 1000000

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro