



Denominazione del prodotto Teste per indicatori luminosi LPSL  
 Tipo LPSL

**Caratteristiche generali**

Colore Verde

Tipo di posizioni Pilot light head

Materiale Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M


**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità CSA C22.2 n° 14  
 IEC/EN/BS 60947-1  
 IEC/EN/BS 60947-5-1  
 UL508

Omologazioni cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002024 -  
Accessori per  
apparecchi di  
comando