



Denominazione del prodotto

Teste per indicatori luminosi LPSL

Tipo

LPSL

Caratteristiche generali

Colore

Rosso

Tipo di posizioni

Pilot light head

Materiale

Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio

Senza base di fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002024 -
Accessori per
apparecchi di
comando