



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti passo-passo  
Tipo LPSQ10

#### Caratteristiche generali

Colore Rosso  
Tipo di posizioni Flush pushbutton. Push on-push off  
Materiale Alluminio e lega di zinco  
Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

#### Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb  
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo cycles 500000  
Fissaggio Senza base di fissaggio  
Base di fissaggio LPXAU120M

#### Dati tecnici UL


Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

#### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego			
min	°C	-25	
max	°C	+70	
Temperatura di stoccaggio			
min	°C	-40	
max	°C	+85	

#### Dimensioni



#### Omologazioni e conformità

Conformità CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni cULus

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC000029 - Pulsante