



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti passo-passo LPSQ10

Tipo LPSQ10

**Caratteristiche generali**

Colore Blu

Tipo di posizioni Flush pushbutton. Push on-push off

Materiale Alluminio e lega di zinco

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo cycles 500000

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0 EC000029 - Pulsante