




Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti passo-passo LPSQ10
Tipo	LPSQ10
Caratteristiche generali	
Colore	Bianco
Tipo di posizioni	Flush pushbutton. Push on-push off
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche	
Forza per azionamento	kg-lb <0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles 500000
Fissaggio	Senza base di fissaggio
Base di fissaggio	LPXAU120M

Dati tecnici UL	
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali	
Temperatura	
Temperatura di impiego	min °C -25 max °C +70
Temperatura di stoccaggio	min °C -40 max °C +85

Dimensioni



Omologazioni e conformità	
Conformità	CSA C22.2 n° 14 IEC/EN/BS 60947-1 IEC/EN/BS 60947-5-1 UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

Classificazione ETIM	
ETIM 8.0	EC000029 - Pulsante