



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti passo-passo
Tipo LPSQ20

Caratteristiche generali

Colore Verde

Tipo di posizioni Extended pushbutton. Push on-push off

Materiale Alluminio e lega di zinco

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo cycles 500000

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità
CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni
cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC000029 - Pulsante