



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti passo-passo LPSQ20		
Tipo	LPSQ20		
Caratteristiche generali			
Colore	Rosso		
Tipo di posizioni	Extended pushbutton. Push on-push off		
Materiale	Alluminio e lega di zinco		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		

Caratteristiche meccaniche			
Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles	500000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		

Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		

Condizioni ambientali				
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni			

Omologazioni e conformità	
Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

Classificazione ETIM	
ETIM 8.0	EC000029 - Pulsante