



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti passo-passo LPSQ20		
Tipo	LPSQ20		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Bianco		
Tipo di posizioni	Extended pushbutton. Push on-push off		
Materiale	Alluminio e lega di zinco		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		

<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles	500000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		

<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		

<b>Condizioni ambientali</b>				
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

<b>Dimensioni</b>			

<b>Omologazioni e conformità</b>	
Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

<b>Classificazione ETIM</b>	
ETIM 8.0	EC000029 - Pulsante