



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti luminosi passo-passo - Rasati LPSQL10
Tipo	LPSQL10

**Caratteristiche generali**

Colore	Verde
Tipo di posizioni	Flush pushbutton

Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
-----------	--

Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
---------------------------	--------------------

**Caratteristiche meccaniche**

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles	500000
---	--------	--------

Fissaggio	Senza base di fissaggio
-----------	-------------------------

Base di fissaggio	LPXAU120M
-------------------	-----------


**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura	Temperatura di impiego	min °C -25	max °C +70
	Temperatura di stoccaggio	min °C -40	max °C +85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000029 -  
Pulsante