




Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti luminosi passo-passo - Rasati LPSQL10		
Tipo	Operatori pulsanti luminosi passo-passo - Rasati LPSQL10		
Caratteristiche generali			
Colore	Giallo		
Tipo di posizioni	Flush pushbutton		
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles	500000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Pulsante