



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti luminosi passo-passo - Rasati LPSQL10
Tipo	LPSQL10

Caratteristiche generali

Colore	Trasparente
Tipo di posizioni	Flush pushbutton
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide

Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
---------------------------	--------------------

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles	500000
Fissaggio	Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio	LPXAU120M	


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Pulsante