



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti luminosi passo-passo - Sporgenti LPSQL20		
Tipo	Operatori pulsanti luminosi passo-passo - Sporgenti LPSQL20		
Caratteristiche generali			
Colore	Rosso		
Tipo di posizioni	Extended pushbutton		
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles	500000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85
Dimensioni			
Omologazioni e conformità			
Conformità	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-5-1		
	UL508		
Omologazioni	cULus		

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Pulsante