



Denominazione del prodotto Operatori selettori a chiave - 2 posizioni
 Tipo LPSS32

Caratteristiche generali

Colore Nero
 Tipo di posizioni Selettore
 Materiale Alluminio e lega di zinco
 Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica cycles 1000000
 Fissaggio Senza base di fissaggio
 Base di fissaggio LPXAU120M

Dati tecnici UL


Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità CSA C22.2 n° 14
 IEC/EN/BS 60947-1
 IEC/EN/BS 60947-5-1
 UL508

Omologazioni cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC002611 - Interruttore di comando