




Denominazione del prodotto	Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPSS33
Tipo	LPSS33
Caratteristiche generali	
Colore	Nero
Tipo di posizioni	1 - 0 - 2, estrazione chiave in 0
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche	
Durata meccanica	cycles 1000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio
Base di fissaggio	LPXAU120M

Dati tecnici UL	
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali						
Temperatura	Temperatura di impiego					
	<table border="1"> <tr> <td>min</td> <td>°C</td> <td>-25</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>°C</td> <td>+70</td> </tr> </table>	min	°C	-25	max	°C
min	°C	-25				
max	°C	+70				
Temperatura	Temperatura di stoccaggio					
	<table border="1"> <tr> <td>min</td> <td>°C</td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>°C</td> <td>+85</td> </tr> </table>	min	°C	-40	max	°C
min	°C	-40				
max	°C	+85				

Dimensioni



Omologazioni e conformità	
Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando