



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti luminosi ad impulso - 3 posizioni. LPSS43

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Nero

Tipo di posizioni Selettore

Materiale Alluminio e lega di zinco

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica cycles 1000000

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando