



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti luminosi ad impulso - 3 posizioni. LPSS43

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Nero

Tipo di posizioni Selettore

Materiale Alluminio e lega di zinco

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica cycles 1000000

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K


Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego			
min	°C	-25	
max	°C	+70	

Temperatura di stoccaggio			
min	°C	-40	
max	°C	+85	

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando