



Denominazione del prodotto Base di fissaggio per LPC
 Tipo LPXAU120

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 19

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Omologazioni e conformità

Conformità
 CSA C22.2 n° 14
 IEC/EN/BS 60947-1
 IEC/EN/BS 60947-5-1
 UL508

Omologazioni
 CCC
 cULus
 EAC
 RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC001020 - adattatore per apparecchio di controllo