



Elementi luminosi  
a LED a luce  
fissa per  
montaggio sul  
fondo delle  
pulsantiere tipo  
LPZ  
LPXLPB

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore Giallo

**Caratteristiche elettriche**

Frequenza nominale Hz 50-60

Tensione di alimentazione (AC) V 12...30

**Manovre**

Durata elettrica hours 100000

**Caratteristiche meccaniche**

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max 14

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g 16

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25

max °C +70


Temperatura di stoccaggio

min °C -40


max °C +85

**Dimensioni**

Mounting position on the LPZ control station base



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC  
RINA  
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -  
Portalampada  
per segnalazione