



Elementi luminosi  
a LED a luce  
fissa per  
montaggio sul  
fondo delle  
pulsantiere tipo  
LPZ  
LPXLPB

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore Rosso

**Caratteristiche elettriche**

Frequenza nominale	Hz	50-60
Tensione di alimentazione (AC)	V	85...140

**Manovre**

Durata elettrica	hours	100000
------------------	-------	--------

**Caratteristiche meccaniche**

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max	14
-----	----

IEC

max	mm <sup>2</sup>	1 or 2 / 2.5
-----	-----------------	--------------

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g	16
---	----

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**

Mounting position on the LPZ control station base



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC  
RINA  
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -  
Portalampada  
per segnalazione