



Elementi luminosi
a LED a luce
fissa per
montaggio sul
fondo delle
pulsantiere tipo
LPZ
LPXLPB

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Rosso

Caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	Hz	50-60
Tensione di alimentazione (AC)	V	185...265

Manovre

Durata elettrica	hours	100000
------------------	-------	--------

Caratteristiche meccaniche

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max	14
-----	----

IEC

max	mm ²	1 or 2 / 2.5
-----	-----------------	--------------

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g	16
---	----

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

Mounting position on the LPZ control station base



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalampada
per segnalazione