



Elementi luminosi
a LED a luce
fissa per
montaggio sul
fondo delle
pulsantiere tipo
LPZ
LPXLPB

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Giallo

Caratteristiche elettriche

Frequenza nominale Hz 50-60

Tensione di alimentazione (AC) V 185...265

Manovre

Durata elettrica hours 100000

Caratteristiche meccaniche

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max 14

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g 16

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25

max °C +70


Temperatura di stoccaggio

min °C -40


max °C +85

Dimensioni

Mounting position on the LPZ control station base



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalampada
per segnalazione